

# PERCEMENT

## Fiche technique

**Captage et rétention à la source des particules fines et ultra-fines lors d'opérations de perçement.**

# EASYGEL<sup>®</sup> PROTECT

## Solutions anti-poussières



Amiante

Plomb

Silice

### Performances

- Tous les produits de la gamme EGP Percement permettent d'atteindre un empoussièrément inférieur au code de la santé publique (5f/L).
- La commission CEVALIA a validé ces produits par un avis favorable. (2017-001 : perçement mur et sol.)
- En SS4, tout employeur peut s'appuyer sur les empoussièrément de la campagne CARTO AMIANTE lors de l'évaluation des risques et la mise en place des moyens de protection des travailleurs (voir note du 05/12/2017 de la Direction générale du Travail).

REF.	DESTINATION	DOMAINE	ADHÉSIF	TYPE DE SURFACE
EGP100	Percement	$\varnothing \leq 8 \text{ mm}$	Adhésif de surface	Lisse
EGP100+	Percement		Anneau de colle	Rugueuse
EGP250	Percement	$\varnothing \leq 14 \text{ mm}$	Adhésif de surface	Lisse
EGP250+	Percement		Anneau de colle	Rugueuse
EGP250 et EGP50RECEP	Transpercement		Adhésif de surface / Réceptacle sans adhésif	Lisse
EGP250+ et EGP50RECEP	Transpercement		Anneau de colle / Réceptacle sans adhésif	Rugueuse

### EGP100 / EGP100+

- Taille : 80 x 128 mm
- Volume de gel : 95 ml
- Poids : 110 g
- $\varnothing$  du collecteur : 50 mm

1. Réf EGP100 : Adhésif de surface pour collage sur support lisse.
2. Réf EGP100+ : Anneau de colle (à inciser avant le collage) pour support rugueux.

### EGP250 / EGP250+

- Taille : 120 x 142 mm
- Volume de gel : 225 ml
- Poids : 240 g
- $\varnothing$  du collecteur : 68 mm


1. Réf EGP250 : Adhésif de surface pour collage sur support lisse.
2. Réf EGP250+ : Anneau de colle (à inciser avant le collage) pour support rugueux.

### Transpercement

#### EGP250 / EGP250+ et Réceptacle

- Entrée de perçement : un EGP250 ou EGP250+.
- Sortie : un réceptacle à remplir de gel EGPCAR et à maintenir sur le point de sortie.
- Taille :  $\varnothing$  115 mm ; H 43 mm
- Volume de gel à remplir : 250 ml
- Poids réceptacle (vide) + pelle : 310 g

### Visuels EGP percement



En savoir plus :

03 87 07 36 41 - [www.easygelprotectbtp.com](http://www.easygelprotectbtp.com)

EasyGel Protect<sup>®</sup>, une innovation brevetée par BCL Invent

### Visuels EGP percement + Réceptacle de transpercement



### Produits complémentaires

- Lingettes nettoyantes et dégraissantes : Réf. LIEGP100
- Forets goujure courte  
Réf. : FAEGP6 (Ø 6 mm), FAEGP8 (Ø 8 mm), FAEGP10 (Ø 10 mm)



### Conservation et stockage

- Ne pas exposer à la lumière et aux UV
- Garder à l'abri des substances corrosives
- Ne pas brûler
- Températures d'utilisation et de stockage : entre +5°C et +40°C
- DLUO : 24 mois

### Mentions légales et techniques

- Nos solutions de captage et rétention à la source des particules fines et ultra-fines doivent être utilisées conformément à leur notice d'utilisation et à la réglementation.

### Contact

- BCL INVENT  
2, Rue Napoléon  
57370 SAINT JEAN KOURTZERODE  
Tél : 03 87 07 36 41  
service.client@bclinvent.fr

Tous nos produits sont fabriqués dans le Grand Est en Moselle. En interne, notre équipe Recherche & Développement élabore nos gels, conçoit et valide les différents procédés et outils. Notre unité de fabrication assure la production sous le contrôle de notre service qualité.

En savoir plus / Notice d'utilisation :  
03 87 07 36 41 - [www.easygelprotectbtp.com](http://www.easygelprotectbtp.com)