

# OPSIAL®

## AIR'POCKET

### FFP1 NR D

58 224 324 (sans soupape)

58 224 316 (avec soupape)

FFP1 NR D



PLIABLE

### Utilisation

**Protection contre les particules faiblement toxiques : poussières de ciment, plâtre, brique, calcaire, foin, pollen, farine, charbon, cellulose, pierre.**

**LE+** | 80 % des poussières stoppées (diamètre moyen de 0.6 microns)

### Caractéristiques

**Média filtrant :** Polypropylène

**Barrette nasale :** Acier recouvert de polypropylène

**Sangle élastique :** Latex synthétique

**Mousse nasale :** Polyuréthane grise

**Cadre de la soupape :** Polypropylène

**Membrane de la soupape :** Caoutchouc vulcanisé

**VME\* :** 4 fois la VME

**Durée maximum d'utilisation :** 8 heures sur une même période de travail

**Marquage NR :** Non Réutilisable

**Durée de stockage :** 5 ans à partir de la date de fabrication (dans des conditions correctes de stockage) :

- Taux maximum d'humidité relative de 90 %
- Température de stockage entre -20°C et +40° C

**Ne pas utiliser :** Si oxygène < 17 %  
ou en présence supposée  
ou potentielle de gaz toxiques.

\*VME : Valeur moyenne d'exposition.

Concentration moyenne pour une journée de travail de 8 heures et une semaine de 40 heures, sur laquelle l'exposition journalière ne représente aucun risque pour la santé.

### Descriptif

- Demi-masque filtrant pliable, contre les particules, non réutilisable.
- Média-filtrant extrêmement fin et léger pour un confort d'utilisation même sur de longues périodes.
- Barrette nasale préformée pour une meilleure étanchéité.
- Sangle élastique (sans agrafes) pour un réglage aisé. Possibilité de mettre le masque en sangle d'attente.
- Languettes scellées (pas d'agrafes ni de parties plastiques supplémentaires).
- Pliable 2 plis (pas de contamination de la face interne).
- Léger et confortable.
- Emballage individuel (pour de meilleures conditions d'hygiène).
- Taille Universelle.
- Fabriqué en Europe.

**Existe en 2 versions :**

- **Sans soupape : 58 224 324**
- **Avec soupape : 58 224 316** pour un meilleur confort respiratoire et absence de buée pour les porteurs de lunettes.  
Soupape d'expiration de couleur pour identifier facilement le degré de protection.

### Normes

- EN 149 : 2001 + A1 : 2009

### Tests

- Test de charge 120 mg (selon les exigences de l'amendement A1 : 2006 de la norme 143 : 2000).
- Testé à la poussière de dolomite (résistance à l'encrassement et durée de vie plus longue dans des environnements très poussiéreux).
- Ce test est une exigence optionnelle de la norme EN 149.

### Conditionnement

- Boîte de 10 masques
- Carton de 12 boîtes

OPSIAL® équipe votre réussite.



DESCOURS & CABAUD