

CODE PRODUIT : CST1012

NOM DU PRODUIT : Système motorisé CleanSpace™ ULTRA



Description

Le système motorisé CleanSpace ULTRA est un appareil de protection respiratoire à ventilation assistée lorsqu'il est porté avec les éléments compatibles suivants :

- Le masque complet CleanSpace CST (CST1017, CST1018), OU
- Le demi-masque CleanSpace CST (CST1034, CST1035, CST1036) et le harnais de tête, ET
- Un filtre particule ou gaz/vapeur de la gamme CleanSpace CST

Conçu pour être porté dans des environnements qui exigent une protection respiratoire contre les contaminants en suspension dans l'air, les particules, poussières, gaz et vapeurs.

L'appareil peut se connecter à la CleanSpace Smart App grâce à la technologie Bluetooth™.

Homologations

Normes

EN12942 : 1998+A2 : 2008
AS/NZS 1716 : 2012
Certifié IP 65

Classification

TM3
PAPR-P3 (P2 avec le demi-masque)

Reportez-vous aux classifications particulières pour plus d'informations lors de l'utilisation d'un filtre spécifique

Caractéristiques

- Léger, compact et confortable
- Système à bouton unique pour une utilisation facile
- Technologie AirSensit™ :
 - Contrôle de la pression du masque et débit d'air en fonction de la respiration
 - Gestion de la durée de vie du filtre
 - Gestion de l'autonomie de la batterie
- Technologie de gestion intelligente du filtre (IMFT) : optimisation de la durée de vie du filtre et informations en temps réel
- Boutons d'ajustement et clips du masque adaptés au port de gants
- Grande autonomie et courte durée de charge de la batterie
- Technologie de stockage longue durée qui maintient la charge de la batterie pendant un an
- Certifié IP 65 : résistant à la pénétration de poussières et liquides
- Adapté pour les douches de décontamination ou dans des environnements où l'eau est largement utilisée
- Compatible avec la CleanSpace SMART App (disponible sur Google Play et Apple App Store)

Pour plus d'informations sur la CleanSpace Smart App : [Site Internet CleanSpace - Smart App](#)

Alarmes

- Batterie faible
- Filtre saturé
- Filtre absent
- Filtre expiré
- Temps d'utilisation maximal du filtre – en minutes (sur abonnement uniquement)



- Caractéristiques techniques**
- Poids : 415 g
 - Dimensions : 210 mm x 180 mm x 70 mm
 - Débit d'air maximum : 230 l/min
 - Batterie lithium-ion polymère
 - Autonomie : jusqu'à 14 heures
 - Temps de charge de la batterie : moins de 2 heures
 - Chargeur AC : entrée 100 – 240 V, de 50 à 60Hz, sortie 14,7 Vdc ±5 %, 24 W

- Conditions d'utilisation, de charge et de stockage**
- Température d'utilisation : entre -10°C et +45°C (14°F à +113°F) pour un taux d'humidité relative inférieur à 75%
 - Température de charge : entre 0°C et 35°C (32°F à 95°F)
 - Conditions de stockage : entre 10°C et +30°C (50°F à +86°F) pour un taux d'humidité relative inférieur à 75%
 - Maintien de la charge de la batterie jusqu'à un an lors du stockage

Applications

Conçu pour être porté dans des environnements qui exigent une protection respiratoire contre les contaminants en suspension dans l'air, les particules, poussières, gaz et vapeurs.

Exemples : soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, transport, usines de recyclage, services d'urgence, extraction minière, agriculture, usines de transformation, meulage, laboratoires.

Les appareils CleanSpace ULTRA sont certifiés IP 65 et pour les applications en chimie où les douches de décontamination sont nécessaires.

Les appareils CleanSpace ULTRA ne sont pas conçus pour les opérations qui requièrent la certification sécurité intrinsèque.

Pour plus d'informations sur les applications : [Tableau de sélection des filtres CleanSpace](#)

Restrictions

Les appareils CleanSpace sont des appareils filtrants à pression positive et ventilation assistée. Ils sont conçus pour être portés dans des environnements comportant suffisamment d'oxygène pour respirer en toute sécurité. Ne pas utiliser CleanSpace dans des atmosphères DIVS (présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé), ne pas utiliser CleanSpace pour se protéger contre des gaz/vapeurs qui ne peuvent pas être filtrés ou dans des atmosphères enrichies ou à faible teneur en oxygène.

L'appareil CleanSpace ULTRA n'est pas certifié à sécurité intrinsèque.

Formation

Contactez sales@cleanspacetechnology.com ou visitez [le site Internet CleanSpace - Formation](#)

Garantie

Pour les informations importantes relatives à la garantie, merci de consulter [le site Internet CleanSpace - SAV](#) et, le cas échéant, remplir le formulaire SAV en ligne. Les consommables sont garantis avant leur première utilisation, sous réserve qu'ils aient été stockés correctement et qu'ils n'aient pas atteint leur date d'expiration.

CleanSpace recommande de changer régulièrement les filtres.

