



Demi-masque CleanSpace[®] WORK (Harnais de tête en tissu inclus)



CODE PRODUIT	CS3003WORK (Petit), CS3004WORK (Moyen), CS3005WORK (Grand)
NOM DU PRODUIT	Demi-masque CleanSpace WORK (Harnais de tête en tissu inclus)
DESCRIPTION	<p>Le demi-masque CleanSpace WORK (harnais de tête en tissu inclus) est conçu pour être utilisé avec le système motorisé CleanSpace WORK (CS3001WORK).</p> <p>Le demi-masque CleanSpace WORK est en silicone souple, il s'adapte facilement au visage et ne provoque pas de dermatite allergique. Les clips permettent d'attacher rapidement et solidement le demi-masque CleanSpace WORK au bloc moteur.</p> <p>Le harnais de tête en tissu CleanSpace se fixe aisément aux clips situés sur les côtés du masque et peut être enlevé pour le nettoyage.</p> <p>Le demi-masque CleanSpace WORK (harnais de tête en tissu inclus) n'est pas certifié à sécurité intrinsèque.</p>
HOMOLOGATIONS	<p>Normes et Classification</p> <p>EN12942:1998+A2:2008 TM3 AS/NZS1716: 2012 PAPR-P3 (P2 avec le demi-masque)</p> <p>Certifié IP 66</p>
CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none">• Léger, confortable et durable• Silicone souple qui s'adapte facilement au visage• Demi-masque disponible en 3 tailles – petit, moyen et grand – afin d'obtenir à la fois une bonne étanchéité et un port confortable• Transparent : facilite la communication• Compatible avec la majorité des protocoles de nettoyage et de désinfection• Valve d'expiration facilement retirable pour le nettoyage• Adaptateur disponible pour réaliser les essais d'ajustement avec le TSI Portacount™
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	<ul style="list-style-type: none">• Poids demi-masque : CS3003WORK:147 g, CS3004WORK:153 g, CS3005WORK:169 g• Dimensions : 170mm x 130mm x 70mm (environ)• Poids du harnais de tête : 29 g
MATÉRIAUX	Masque en silicone souple Clips en nylon Valve d'expiration en polycarbonate Membrane de la valve en silicone (Harnais de tête : Polyester Élastique Silicone haute résistance)





NETTOYAGE, CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Nettoyage : Eau tiède savonneuse, chiffon doux non pelucheux ou lave-vaisselle industriel
- Ne pas utiliser de solvants, d'eau chaude, de javel ou agents chimiques
- Températures d'utilisation : entre -10° C et +45° C (14°F et +113°F) à < 90 % d'humidité relative
- Stockage : entre +10° C et +30° C (+50°F et +86°F) à < 75 % d'humidité relative.
- Stocker à l'abri des rayons directs du soleil, protéger de la graisse et de l'huile

APPLICATIONS

Conçu pour être porté dans des environnements qui exigent une protection respiratoire contre les contaminants en suspension dans l'air, les particules et poussières.

Exemples (l'utilisation n'est pas limitée à ces exemples) :

- Construction – Coupe et meulage du béton, de la pierre, de la brique, de l'acier ; ponçage du plâtre, manipulation de ciment et autres poussières fines.
- Travail du bois – Coupe, tournage ou ponçage.
- Agriculture – opérations de fauchage, de moissonnage et de paillage ; traitement ou manipulation d'aliments pour animaux, de céréales ou d'autres substances poussiéreuses.

Le système CleanSpace WORK (CS3000WORK) avec le demi-masque CleanSpace WORK convient aux applications où les douches de décontamination¹ sont utilisées.

Note 1 : Pour une utilisation dans les douches de décontamination, utiliser le harnais de tête CleanSpace HALO (CS3008). Le harnais de tête en tissu CleanSpace n'est pas adapté à une utilisation dans les douches de décontamination.

RESTRICTIONS

Les appareils CleanSpace sont des appareils filtrants, à pression positive et ventilation assistée. Ils sont conçus pour être portés dans des environnements comportant suffisamment d'oxygène pour respirer en toute sécurité. Ne pas utiliser CleanSpace dans des atmosphères DIVS (présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé), ne pas utiliser CleanSpace pour se protéger contre des gaz/vapeurs qui ne peuvent pas être filtrés ou dans des atmosphères enrichies en oxygène ou à faible teneur en oxygène.

Les demi-masques CleanSpace WORK ne conviennent PAS aux opérations nécessitant une certification sécurité intrinsèque.

FORMATION

Contactez sales@cleanspacetechnology.com ou visitez www.cleanspacetechnology.com

GARANTIE

Pour les informations importantes relatives à la garantie, merci de consulter [le site Internet CleanSpace - SAV](#) et, le cas échéant, remplir le formulaire SAV en ligne. Les consommables sont garantis avant leur première utilisation, sous réserve qu'ils aient été stockés correctement et qu'ils n'aient pas atteint leur date d'expiration.

CleanSpace recommande de changer régulièrement les filtres.

